

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389
订单号 00006670



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.632 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	83 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	60 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	46.5 mm
上板孔长度（最大）	51.5 mm
上板孔宽度（最小）	56 mm
上板孔宽度（最大）	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389
订单号 00006670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

