

AGILA

2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441
Objednáací číslo 00065500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ krytu | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statický Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 160 mm |
| Celková šířka | 60 mm |
| Celková hmotnost | 1,092 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka těla | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 83 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 41 mm |
| Radius otočení | 131 mm |
| Otočné rušení | 262 mm |
| Průměr otočné kamery | 60 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr Matice | 28 mm |
| Délka Matice | 45 mm |
| Poloha Matice | 19 mm |
| Množství montážních otvorů pro Matice | 2 |

AGILA

2471PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582301441
Objednáací číslo 00065500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

