

# STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	77 mm
전체 너비	54 mm
전체 체중	0.119 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	8 mm
차체 너비	8 mm
트레드의 경도(D)	65 쇼어 D

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
오프셋	30 mm
회전 반경	62 mm
회전 간섭	124 mm
돔 직경	20 mm

## 피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

# STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

