

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962

Numer zamówienia 00074114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	77 mm
Szerokość całkowita	54 mm
Waga całkowita	0,119 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Czarny grafitowy (RAL9011)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	30 mm
Promień działania koła	62 mm
Zasięg działania koła	124 mm
Średnica kopuły	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962

Numer zamówienia 00074114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

