

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962

Número de encomenda 00074114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo de alojamento | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Capacidade de carga estática | 100 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 77 mm |
| Largura geral | 54 mm |
| Peso geral | 0,119 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Cor do Piso | Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da Roda | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 8 mm |
| Largura do corpo | 8 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Material | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset | 30 mm |
| Raio giratório | 62 mm |
| Interferência giratória | 124 mm |
| Diâmetro do dome | 20 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

EAN 4031582310962

Número de encomenda 00074114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

