

## STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242

Objednávací číslo 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	77 mm
Celková šířka	54 mm
Celková hmotnost	0,128 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	30 mm
Radius otočení	87 mm
Otočné rušení	174 mm
Průměr otočné kamery	20 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242  
Objednací číslo 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

