

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242

Bestillingsnummer 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand ● ● ● ○ ○

Bevægelsesstøj ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Rustbeskyttelse ● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	77 mm
Samlet bredde	54 mm
Samlet vægt	0,128 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Grafit sort (RAL9011)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

GAFFEL

Materiale	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	87 mm
Udfalddiameter	174 mm
Dome-diameter	20 mm

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242
Bestillingsnummer 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

