

## STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242

Pasūtījuma numurs 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	77 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,128 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	87 mm
Grozāms savienojums	174 mm
Kupola diametrs	20 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

# STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242

Pasūtījuma numurs 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

