

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242
Broj porudžbine 00078133

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip kućišta	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	77 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,128 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	8 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	30 mm
okretni radijus	87 mm
Otpor okretanju	174 mm
Prečnik kupole	20 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011

EAN 4031582311242
Broj porudžbine 00078133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

