

KAPPA

9688TOO100P63 CL67

EAN 4031582316544

Pasūtījuma numurs 00801046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ● ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgs ● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpuse tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	720 kg
Kravnesība pie 6 km/h	600 kg
Statiskā kravnesība	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	145 mm
Kopējais platums	98 mm
Kopējais svars	2,627 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	50 mm
Korpuse platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA

9688TOO100P63 CL67

EAN 4031582316544

Pasūtījuma numurs 00801046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

