



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírási 4 km/h-nál            | 600 kg                      |
| Teherbírási 6 km/h-nál            | 500 kg                      |
| Statikus teherbírási              | 1000 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 135 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 110 mm                      |
| Összsúly                          | 3,952 kg                    |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas              |
| Futófelület anyaga           | Ötött poliuretán       |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely                      | Csavar anyával         |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 80 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 60 mm                  |
| Test szélessége              | 60 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

## VÁZ

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anyag           | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz                |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 41 mm   |
| Körbeforgás     | 89 mm   |
| Körbeforgás     | 178 mm  |
| Kupola átmérője | 111 mm  |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

## MŰSZAKI RAJZOK

