


OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995
Objednací číslo 00801115

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	5000 kg
Nosnost 6 km/h	3600 kg
Statický Nosnost	7500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	365 mm
Celková šířka	272 mm
Celková hmotnost	38,319 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Barva	Průhledný Povlak
Průměr otočné kamery	235 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995
Objednáací číslo 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

