


OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Rendelési szám 00801187

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Omikron twin
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	hasonló EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	3500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	2800 kg
Statikus teherbírás	5250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	315 mm
Teljes szélesség	272 mm
Összsúly	30,348 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntvények
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Szín	Átlátszó bevonat
Kupola átmérője	235 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	270 mm
Talplemez szélessége	250 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	210 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	230 mm
Tengely furat átmérője	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Rendelési szám 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

