


OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Bestelnummer 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Productnaam | Omikron twin |
| Behuizingstype | Vast Wielen |
| Standaard | vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 3500 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 2800 kg |
| Statisch draagvermogen | 5250 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 315 mm |
| Totale breedte | 272 mm |
| Totaal gewicht | 30,348 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern | Gieten |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 80 mm |
| Breedte wielkern | 80 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Kleur | Transparante Coating |
| Diameter koepel | 235 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 270 mm |
| Breedte plaat | 250 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 210 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 230 mm |
| Diameter plaatgat | 17 mm |

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Bestelnummer 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

