

## KAPPA

9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094

Pasūtījuma numurs 00801353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturība | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Kappa                                    |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis                 |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 540 kg                                   |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 450 kg                                   |
| Statiskā kravnesība                  | 900 kg                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                    |
| Kopējais augstums                    | 145 mm                                   |
| Kopējais platums                     | 98 mm                                    |
| Kopējais svars                       | 3,388 kg                                 |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Liešana                          |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Materiāls       | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma    | Plaša, pastiprināta             |
| Krāsa           | Pasivēts ar zilu                |
| Kupola diametrs | 96 mm                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA

9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094

Pasūtījuma numurs 00801353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

