



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ○ ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	960 kg
Nosivost na 6 km/h	800 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	98 mm
Ukupna težina	3,218 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusa	siroko, Ojacano
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9688TOP150P63 CL67

EAN 4031582316667
Broj porudžbine 00801475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

