

OMIKRON TWIN


9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Rendelési szám 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve | Omikron twin |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 3000 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 2400 kg |
| Statikus teherbírás | 4500 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 325 mm |
| Teljes szélesség | 154 mm |
| Összsúly | 21,11 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 250 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Anyag | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Szín | Átlátszó bevonat |
| Kupola átmérője | 160 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 200 mm |
| Talplemez szélessége | 160 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 160 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm |
| Tengely furat átmérője | 15 mm |

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988
Rendelési szám 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

