


OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988  
Номер заказа 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта                     | Omikron twin  |
| Тип корпуса                           | Фиксированное Колесная опора                                |
| Стандартный                           | аналогичное EN12532 -<br>Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 3000 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 2400 kg   |
| Грузоподъемность статическая          | 4500 kg   |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C   |
| Общая высота                          | 325 mm  |
| Общая ширина                          | 154 mm  |
| Общий вес                             | 21,11 kg  |

КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Литье                               |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)             |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 250 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                      |

КРОНШТЕЙН

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Материал       | Чугун или кованый чугун,<br>тяжелый |
| Форма Вилы     | Кронштейн сдвоенного Колесо         |
| Цвет           | Прозрачное Покрытие                 |
| Диаметр купола | 160 mm                              |

ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 200 mm                 |
| Ширина пластины                             | 160 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 120 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 160 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 120 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 15 mm                  |

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Номер заказа 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

