

## OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Rendelési szám 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Omikron twin                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő                  |
| Standard                          | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 3000 kg                            |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 2400 kg                            |
| Statikus teherbírás               | 4500 kg                            |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                              |
| Összsúly                          | 325 mm                             |
| Teljes szélesség                  | 189 mm                             |
| Összsúly                          | 27,897 kg                          |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntvények              |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán      |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely                      | Csavar anyával         |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 250 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                  |
| Test szélessége              | 50 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

## VÁZ

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Anyag           | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz    |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa                    |
| Forgócsapág     | Axiális, barázdált tűgörgős csapág |
| Szín            | Átlátszó bevonat                   |
| Ellensúlyoz     | 70 mm                              |
| Körbeforgás     | 201,5 mm                           |
| Körbeforgás     | 403 mm                             |
| Kupola átmérője | 160 mm                             |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 200 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 160 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 120 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 15 mm                    |

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803  
Rendelési szám 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

