

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	회전 캐스터
표준	유사한 EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	3000 kg
6km/h에서의 적재 용량	2400 kg
적재 용량 정적	4500 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	325 mm
전체 너비	189 mm
전체 체중	27.897 kg

휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	투명 코팅
오프셋	70 mm
회전 반경	201.5 mm
회전 간섭	403 mm
돔 직경	160 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	200 mm
플레이트 너비	160 mm
플레이트 홀 길이(최대)	120 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	160 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

