


OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803
Bestelnummer 00801479

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	3000 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	2400 kg
Statisch Draagvermogen	4500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	325 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	27,897 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellager
Kleur	Transparante Coating
Offset	70 mm
Zwenk radius	201,5 mm
Uitzwenking	403 mm
Diameter koepel	160 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803
Bestelnummer 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

