

## OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858  
Objednací číslo 00801528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	8500 kg
Nosnost 6 km/h	6000 kg
Statický Nosnost	12750 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	610 mm
Celková šířka	345 mm
Celková hmotnost	125,425 kg

## KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	500 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	130 mm
Radius otočení	395 mm
Otočné rušení	790 mm
Průměr otočné kamery	316 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858  
Objednáací číslo 00801528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

