

## OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858

Bestillingsnummer 00801528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	8500 kg
Belastning ved 6 km/t	6000 kg
Belastning Statisk	12750 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	610 mm
Samlet bredde	345 mm
Samlet vægt	125,425 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	500 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	130 mm
Udfaldsradius	395 mm
Udfaldsdiameter	790 mm
Dome-diameter	316 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	270 mm
Pladebredde	250 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	230 mm
Pladehullets diameter	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858  
Bestillingsnummer 00801528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

