

OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858

Номер замовлення 00801528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	8500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	6000 kg
Статичний Вантажопідйомність	12750 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	610 mm
Загальна ширина	345 mm
Загальна вага	125,425 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	500 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	130 mm
Радіус повороту	395 mm
Поворотне з'єднання	790 mm
Діаметр ковпачка	316 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	270 mm
Ширина тарілки	250 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	210 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	230 mm
Діаметр отвору планшета	17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68

EAN 4031582316858

Номер замовлення 00801528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

