

## KAPPA

9680ITP125P63 CL67

EAN 4031582315189

Objednávací číslo 00801570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	170 mm
Celková šířka	110 mm
Celková hmotnost	3,795 kg

## KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	48 mm
Radius otočení	112,5 mm
Otočné rušení	225 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# KAPPA

9680ITP125P63 CL67

EAN 4031582315189  
Objednáací číslo 00801570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

