

## OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780  
Bestelnummer 00801584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Productnaam                  | Omikron twin                                |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel                                   |
| Standaard                    | vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 2500 kg                                     |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 2000 kg                                     |
| Statisch Draagvermogen       | 3750 kg                                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                      |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                                       |
| Totale hoogte                | 275 mm                                      |
| Totale breedte               | 189 mm                                      |
| Totaal gewicht               | 21,993 kg                                   |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Gieten                  |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 200 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## VORK

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel                   |
| Zwenklager      | Precisiekogellager                 |
| Kleur           | Transparante Coating               |
| Offset          | 60 mm                              |
| Zwenk radius    | 166 mm                             |
| Uitzwenking     | 332 mm                             |
| Diameter koepel | 160 mm                             |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 200 mm             |
| Breedte plaat                      | 160 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 120 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 160 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780  
Bestelnummer 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

