

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Broj porudžbine 00801584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	2500 kg
Nosivost na 6 km/h	2000 kg
Statički Nosivost	3750 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	275 mm
Ukupna širina	189 mm
Ukupna težina	21,993 kg

TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljusk	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	Transparentni premaz
ofset	60 mm
okretni radijus	166 mm
Otpor okretanju	332 mm
Prečnik kupole	160 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Broj porudžbine 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

