

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Bestillingsnummer 00801591

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	7200 kg
Belastning ved 6 km/t	5000 kg
Belastning Statisk	10800 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	510 mm
Samlet bredde	285 mm
Samlet vægt	91,106 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	400 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	105 mm
Udfaldsradius	317,5 mm
Udfaldsdiameter	635 mm
Dome-diameter	250,5 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	270 mm
Pladebredde	250 mm
Længde på pladehul (minimum)	210 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehulbredde (minimum)	230 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	230 mm
Pladehullets diameter	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Bestillingsnummer 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

