

OMIKRON TWIN


9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Numărul de comandă 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriiție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron twin
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12532 similar - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	7200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	5000 kg
Capacitate de încărcare statică	10800 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	510 mm
Lățime totală	285 mm
Greutate totală	71,436 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	80 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Culoare	Acoperire transparentă
Diametru cupolă	235 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	270 mm
Lățimea plăcii	250 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	210 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	230 mm
Diametru orificiu placă	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Numărul de comandă 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

