


## OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008  
Bestillingsnummer 00801650

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	6000 kg
Belastning ved 6 km/t	4000 kg
Belastning Statisk	9000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggeøjde	415 mm
Samlet bredde	272 mm
Samlet vægt	50,153 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjulbane-farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	235 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	270 mm
Pladebredde	250 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	230 mm
Pladehullets diameter	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008  
Bestillingsnummer 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

