


OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
Numero d'ordine 00801650



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron twin
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	6000 kg
Portata a 6 km/h	4000 kg
Portata statica	9000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	415 mm
Larghezza complessiva	272 mm
Peso complessivo	50,153 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Colatura
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore battistrada	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Colore	Rivestimento trasparente
Diametro cuffia superiore	235 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	270 mm
Larghezza della piastra	250 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	210 mm
Larghezza foro piastra (massima)	230 mm
Diametro del foro della piastra	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
Numero d'ordine 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

