

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349

Objednávací číslo 00801652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu | ● ● ○ ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Kappa |
| Typ krytu | Otočné Kolečko |
| Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 1200 kg |
| Nosnost 6 km/h | 1000 kg |
| Statický Nosnost | 2000 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 305 mm |
| Celková šířka | 110 mm |
| Celková hmotnost | 5,184 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Polyamid, těžký |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka těla | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|--|
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 61 mm |
| Radius otočení | 187,5 mm |
| Otočné rušení | 375 mm |
| Průměr otočné kamery | 111 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Obdélníková destička |
| Délka dlahy | 135 mm |
| Šířka desky | 110 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349
Objednáací číslo 00801652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

