

KAPPA

9688TOP250P63 CL67

EAN 4031582316728
Bestelnummer 00801653

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1320 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1100 kg
Statisch draagvermogen	2200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	305 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	4,696 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA

9688TOP250P63 CL67

EAN 4031582316728
Bestelnummer 00801653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

