

OMIKRON TWIN

9950FTP160P65

EAN 4031582316773

Bestillingsnummer 00801719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	2000 kg
Belastning ved 6 km/t	1500 kg
Belastning Statisk	3000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	235 mm
Samlet bredde	189 mm
Samlet vægt	15,755 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	55 mm
Udfaldradius	141 mm
Udfalddiameter	282 mm
Dome-diameter	160 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	160 mm
Pladehullets diameter	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP160P65

EAN 4031582316773
Bestillingsnummer 00801719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

