

OMIKRON

9258FTP400P66

EAN 4031582314106

Numer zamówienia 00801741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATY

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu | Oмикron |
| Typ obudowy | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h | 3840 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 3200 kg |
| Nośność statyczne | 7680 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 470 mm |
| Szerokość całkowita | 182 mm |
| Waga całkowita | 41,154 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Odlewanie |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło | Żółty miód (RAL1005) |
| Ośłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 400 mm |
| Szerokość Bieżnia | 100 mm |
| Szerokość korpusu | 100 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D |

OBUDOWA

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
| Kształt Widelec | Proste |
| Kolor | Przezroczysta Wykończenie powierzchni |
| Średnica kopuły | 160 mm |

MOCOWANIE

| | |
|--|--------------------|
| Typ mocowania | Płytką prostokątną |
| Długość płytki | 250 mm |
| Szerokość płytki | 200 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 160 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 210 mm |
| Średnica otworu płytki | 17 mm |

RYSUNKI TECHNICZNE

