

OMIKRON

9258FTP400P66

EAN 4031582314106
订单号 00801741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	3840 kg
6 公里/小时的载重	3200 kg
静态载重	7680 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	470 mm
总宽度	182 mm
总重量	41.154 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	400 mm
胎面宽度	100 mm
轮体宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	直型
颜色	透明涂层
圆顶直径	160 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	250 mm
上板宽	200 mm
上板孔长度 (最大)	160 mm
上板孔宽度 (最大)	210 mm
上板孔直径	17 mm

技术图纸

