

## OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Numéro de commande 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Omikron twin
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	2500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Capacité de charge statique	3750 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	275 mm
Largeur totale	154 mm
Poids	15,768 kg

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Roulette jumelée
Couleur	Revêtement transparent
Diamètre du dôme	160 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Numéro de commande 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

