

## OMIKRON TWIN


9958FTP200P65

EAN 4031582316964

Rendelési szám 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Omikron twin                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő                    |
| Standard                          | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 2500 kg                            |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 2000 kg                            |
| Statikus teherbírás               | 3750 kg                            |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                              |
| Összsúly                          | 275 mm                             |
| Teljes szélesség                  | 154 mm                             |
| Összsúly                          | 15,768 kg                          |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntvények              |
| Futófelület anyaga           | Ötött poliuretán       |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely                      | Csavar anyával         |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 200 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                  |
| Test szélessége              | 50 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

## VÁZ

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Anyag           | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa                |
| Szín            | Átlátszó bevonat               |
| Kupola átmérője | 160 mm                         |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 200 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 160 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 120 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 15 mm                    |

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964  
Rendelési szám 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

