

OMIKRON TWIN

9950TOP160P65

EAN 4031582316896
Broj porudžbine 00802004

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Oмикron twin
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	2040 kg
Nosivost na 6 km/h	1700 kg
Statički Nosivost	4080 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	235 mm
Ukupna širina	189 mm
Ukupna težina	12,911 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	Transparentni premaz
ofset	55 mm
okretni radijus	141 mm
Otpor okretanju	282 mm
Prečnik kupole	160 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	160 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

OMIKRON TWIN

9950TOP160P65

EAN 4031582316896
Broj porudžbine 00802004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

