

## KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131  
Bestelnummer 00802031

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Behuizingstype               | Vast Wielen                |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 960 kg                     |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 800 kg                     |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totale hoogte                | 200 mm                     |
| Totale breedte               | 98 mm                      |
| Totaal gewicht               | 5,554 kg                   |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Gieten                |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| As                            | Geschroefd met moer   |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 150 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 60 mm                 |
| Breedte wielkern              | 60 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## BEHUIZING

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                   |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                 |
| Diameter koepel | 96 mm                              |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA

9688FTP150P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582316131  
Bestelnummer 00802031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

