

OMIKRON

9250FTP250P65

EAN 4031582313994
Objednávací číslo 00802052

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	3000 kg
Nosnost 6 km/h	2200 kg
Statický Nosnost	4500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	325 mm
Celková šířka	182 mm
Celková hmotnost	30,355 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Šířka těla	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	75 mm
Radius otočení	201 mm
Otočné rušení	402 mm
Průměr otočné kamery	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

