

## KAPPA

9680ITP100P63 CL67

EAN 4031582315172

Bestillingsnummer 00802068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ● ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn                 | Kappa                     |
| Kabinettype                 | Drejeligt Hjul            |
| Standard                    | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t       | 540 kg                    |
| Belastning ved 6 km/t       | 430 kg                    |
| Belastning Statisk          | 1080 kg                   |
| Temperaturområde (minimum)  | -10 °C                    |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                     |
| Byggehøjde                  | 145 mm                    |
| Samlet bredde               | 110 mm                    |
| Samlet vægt                 | 3,401 kg                  |

## HJUL

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fælgmateriale           | Aluminium            |
| Hjulbanemateriale       | Polyuretan, Støbt    |
| Leje                    | Præcisionskugleleje  |
| Aksel                   | Skruet med møtrik    |
| Hjul farve              | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang                | Med trådfang         |
| Diameter                | 100 mm               |
| Hjulbane bredde         | 50 mm                |
| Fælgbredde              | 50 mm                |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A           |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D           |

## GAFFEL

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materiale       | Støbejern eller smedet jern, tungt                          |
| Gaffel Form     | Bred, Forstærket  |
| Drejekrans      | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve           | Blå-kromatiseret  |
| Udladning       | 41 mm   |
| Udfaldsradius   | 95 mm   |
| Udfaldsdiameter | 190 mm  |
| Dome-diameter   | 111 mm  |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 135 mm            |
| Pladebredde                    | 110 mm            |
| Længde på pladehul (minimum)   | 75 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 80 mm             |
| Pladehulbredde (minimum)       | 75 mm             |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm            |
| Pladehullets diameter          | 11 mm             |

## TEKNISKE TEGNINGER

