

## KAPPA

9688ITP125P63 CL67

EAN 4031582316452  
Bestillingsnummer 00802070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand   | ● ● ● ● ○ |
| Bevægelsesstøj  | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition       | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn                 | Kappa                     |
| Kabinettype                 | Fast Hjul                 |
| Standard                    | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t       | 500 kg                    |
| Belastning ved 6 km/t       | 400 kg                    |
| Belastning Statisk          | 1000 kg                   |
| Temperaturområde (minimum)  | -10 °C                    |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C                     |
| Byggehøjde                  | 170 mm                    |
| Samlet bredde               | 98 mm                     |
| Samlet vægt                 | 1,73 kg                   |

## HJUL

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fælgmateriale           | Aluminium            |
| Hjulbanemateriale       | Polyuretan, Støbt    |
| Leje                    | Præcisionskugleleje  |
| Aksel                   | Skruet med møtrik    |
| Hjul farve              | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang                | Med trådfang         |
| Diameter                | 125 mm               |
| Hjulbane bredde         | 50 mm                |
| Fælgbredde              | 50 mm                |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A           |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D           |

## GAFFEL

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Materiale     | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form   | Bred, Forstærket                   |
| Farve         | Blå-kromatiseret                   |
| Dome-diameter | 96 mm                              |

## MONTERING

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype                 | Rektangulær plade |
| Pladelængde                    | 135 mm            |
| Pladebredde                    | 110 mm            |
| Længde på pladehul (minimum)   | 75 mm             |
| Længde på pladehul (maksimum)  | 80 mm             |
| Pladehulbredde (minimum)       | 75 mm             |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm            |
| Pladehullets diameter          | 11 mm             |

# KAPPA

9688ITP125P63 CL67

EAN 4031582316452  
Bestillingsnummer 00802070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

