



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

### 核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	205 mm
总宽度	110 mm
总重量	4.002 kg

### 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

### 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	58 mm
旋转半径	140 mm
转向干涉	280 mm
圆顶直径	111 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

## 技术图纸

