

KAPPA


9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950

Objednací číslo 00802074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	205 mm
Celková šířka	116 mm
Celková hmotnost	4,271 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	58 mm
Radius otočení	140 mm
Otočné rušení	280 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA

9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950
Objednáací číslo 00802074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

