


KAPPA

9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950
Número de pedido 00802074



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre del producto | Kappa |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Capacidad de carga estática | 1600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 205 mm |
| Ancho total | 116 mm |
| Peso total | 4,271 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 58 mm |
| Radio de giro | 140 mm |
| Interferencia de giro | 280 mm |
| Diámetro del domo | 111 mm |

KAPPA

9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950
Número de pedido 00802074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Anchura de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

KAPPA

9682ITP160P63 CL67

EAN 4031582315950

Número de pedido 00802074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

