

OMIKRON TWIN

9950FTP200P68

EAN 4031582316797
Número de pedido 00802130



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto | Omikron twin |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | similar EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 3500 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 2800 kg |
| Capacidad de carga estática | 5250 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 315 mm |
| Ancho total | 272 mm |
| Peso total | 48,602 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Fundición |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 80 mm |
| Anchura del cuerpo | 80 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Color | Transparente Revestimiento |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Radio de giro | 187 mm |
| Interferencia de giro | 374 mm |
| Diámetro del domo | 250,5 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 270 mm |
| Anchura de la placa | 250 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 210 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 230 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 17 mm |

OMIKRON TWIN

9950FTP200P68

EAN 4031582316797

Número de pedido 00802130



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

