

## OMIKRON TWIN


9958FTP100P65

EAN 4031582316926

Pasūtījuma numurs 00802237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Omikron twin                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis                |
| Standarta                            | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 1200 kg                                 |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 900 kg                                  |
| Statiskā kravnesība                  | 1800 kg                                 |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                   |
| Kopējais augstums                    | 180 mm                                  |
| Kopējais platums                     | 189 mm                                  |
| Kopējais svars                       | 9,943 kg                                |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Liešana                          |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpusa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Materiāls       | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma    | Dubultā riteņa kronšteinis      |
| Krāsa           | Caurspīdīgs pārklājums          |
| Kupola diametrs | 160 mm                          |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 200 mm             |
| Plāksnes platums                       | 160 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 120 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9958FTP100P65

EAN 4031582316926

Pasūtījuma numurs 00802237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

