

OMIKRON TWIN


9958FTP100P65

EAN 4031582316926

Numărul de comandă 00802237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron twin
Tip de carcasă	Rola fixă
Standard	EN12532 similar - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	900 kg
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	180 mm
Lățime totală	189 mm
Greutate totală	9,943 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Culoare	Acoperire transparentă
Diametru cupolă	160 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	160 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP100P65

EAN 4031582316926

Numărul de comandă 00802237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

