


## OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053  
Objednáací číslo 00802300

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1680 kg
Nosnost 6 km/h	1400 kg
Statický Nosnost	3360 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	205 mm
Celková šířka	189 mm
Celková hmotnost	8,397 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Barva	Průhledný Povlak
Průměr otočné kamery	160 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053  
Objednáací číslo 00802300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

